

BIOBASE



Vortex Agitador Analógico
Mezclador Velocidad Rpm 0 -2,500
Modelo:MX-S

Descripción	
Operación continua y por toque Estructura de aluminio evita movimientos innecesarios Las patas de succión en vacío opcionales mantienen fijo el equipo	
Especificaciones técnicas	
Marca	Biobase
Modelo	MX-S
Procedencia	China
Modo de agitación	Orbital
Diámetro de orbita	4mm
Entrada del motor	58W
Salida del motor	10W
Rango de velocidad	0-2500 rpm
Control de Velocidad	A escala con perrilla
Modo de operación	Continuo / Operación por toque
Temperatura de ambiente	5-40°C
Humedad relativa	80%
Tipo de protección	IP21
Consumo total	60W
Energía	AC 220V±10%, 50/60Hz
Accesorio estándar	Cabezal VT1.1

Accesorios Opcionales		
Modelo	Imagen	Descripción
VT1.3		Placa superior universal de 100 mm, se usa con otros adaptadores de tubos
VT1.2		Varilla de sujeción del tubo, se usa con otros adaptadores
VT1.3.1		Adaptador de tubo, para tubos de ensayo de 48 orificios, Ø6mm, utilizado con VT1.3 / VT1.2
VT 1.3.2		Adaptador de tubo, para tubos de ensayo de 15 orificios, Ø10mm, utilizado con VT1.3 / VT1.2

VT1.3.3		Adaptador de tubo, para tubos de ensayo de 12 orificios, Ø12mm, utilizado con VT1.3 / VT1.2
VT1.3.4		Adaptador de tubo, para tubos de ensayo de 8 orificios, Ø16mm, utilizado con VT1.3 / VT1.2
VT1.3.5		Adaptador de tubo, para tubos de ensayo de 8 agujeros, Ø20mm, utilizado con VT1.3 / VT1.2
VT1.3.6		Plataforma para tubos de <Ø99mm y pequeños recipientes.

Accesorios Opcionales		
Accesorios	MX-S (0 – 2,500 RPM)	
	Operación por toque (Área de alta velocidad)	Operación continua (Área de baja velocidad)
VT1.2 + VT 1.3.1	Opcional	/
VT1.2 + VT 1.3.2	Opcional	/
VT1.2 + VT 1.3.3	Opcional	/
VT1.2 + VT 1.3.4	Opcional	/
VT1.2 + VT 1.3.5	Opcional	/
VT1.3 + VT 1.3.6	Opcional	/
VT1.3 + VT 1.3.1	/	Opcional
VT1.3 + VT 1.3.2	/	Opcional
VT1.3 + VT 1.3.3	/	Opcional
VT1.3 + VT 1.3.4	/	Opcional
VT1.3 + VT 1.3.5	/	Opcional